

ACCESSOIRES OPTIONNELS



PAD1

Pompe booster pour eau déminéralisée non sous-pression. Elle permet d'alimenter la machine en eau déminéralisée à partir d'un réservoir sans pression positionné à une hauteur minimale de 85 cm du sol.



B6040L

Base en acier inox pour machines de 60 cm avec serrure qui augmente le niveau de chargement de la machine à 70 cm du sol. Compartiment porte-détergents et pieds réglables en hauteur. (LxPxH) : 600x530x400mm.



TOP60I

Plan d'encastrement sous-top 60 cm à placer au-dessus du lave-verreries. Réduit la hauteur de la machine à 830 mm.



PAD2

Pompe booster pour eau déminéralisée non sous-pression. Elle permet d'alimenter la machine en eau déminéralisée à partir d'un réservoir placé au sol. Elle peut nécessiter le kit PAD2R.



IC5090

Capteur de conductivité pour le contrôle de la qualité du lavage. Permet de détecter les impuretés dans la lessive de lavage. Active d'autres phases de rinçage pour obtenir un rinçage parfait.



KITSOND

Kit pour l'accès à la sonde de température. Trou de passage pour l'accès à la chambre de lavage, pour les sondes de température. Pour les activités de traçabilité et de validation.



PAD2X

Pompe booster en acier inox pour eau déminéralisée non sous-pression. Elle permet d'alimenter la machine en eau déminéralisée à partir d'un réservoir placé au sol. Tête de pompe en acier inox. Elle peut nécessiter le kit PAD2R.




IRCP

Bras de pulvérisation situé en haut de la cuve qui améliore l'efficacité du lavage des formes spéciales de verreries. Fabriqué en acier inoxydable AISI 316L.



T6040

Chassis en acier inox pour machines de 60 cm qui augmente le niveau de chargement de la machine à 70 cm du sol. Facilite le nettoyage de la machine en dessous. (LxPxH) : 600x530x400mm.



WD-VDS

Soupape de vidange double. Sépare et canalise l'eau de drainage polluée utilisée dans le premier cycle de lavage pour l'eau de rinçage finale.



WD-LANE

Carte de communication des données. Connexion LAN Ethernet. Permet la surveillance et la communication à partir de chaque point d'accès au réseau LAN.



WD-PRINTE

Imprimante externe. Impression thermique à matrice de points. Horloge en temps réel. Rouleau de papier thermique diamètre 50mm et largeur 57mm. Équipée d'une alimentation indépendante.



WDTRACE

Logiciel de contrôle à distance et de traçabilité. Contrôle en temps réel l'état de progression du programme de désinfection. Il permet de modifier les cycles, de les sauvegarder et de vérifier les valeurs des paramètres AO obtenues.




WD-EC-1

Kit pièces pour conversion version monophasée : 1/N/PE 230 V - 2,8 kW



WD-EC-3

Kit pièces pour conversion version triphasée sans neutre : 230 V 3~/PE - 7,0 kW



ACCESSOIRES EN OPTION DISPONIBLES SUR LES APPAREILS DE PETITES DIMENSIONS 60 CM ET 90 CM



CS1-1

Chariot supérieur en acier inox avec bras d'aspersion. Adapté pour le positionnement de supports et paniers.

Compatible avec :
GW0260 - GW1260 - GW3060
GW4260 - GW4090 - GW4290



CS2

Chariot inférieur en acier inox avec bras d'aspersion. Adapté pour le positionnement de supports et paniers.

Compatible avec :
GW0260 - GW1260 - GW3060
GW4260 - GW4090 - GW4290



D-CS1

Chariot supérieur en acier inox avec bras d'aspersion, adapté au positionnement de supports et paniers.

Compatible avec :
GW1245



D-CS2

Chariot inférieur en acier inox avec bras d'aspersion, adapté au positionnement de supports et paniers.

Compatible avec :
GW1245



LB16

Chariot inférieur à injection pour 16 bouteilles. Il convient pour le lavage de 16 pièces de verreries. Équipé de 16 buses et positionné sur le niveau inférieur.

Compatible avec :
GW0260 - GW1260 - GW3060



LB16DS

Chariot inférieur à injection pour 16 bouteilles. Il convient pour le lavage de 16 pièces de verreries. Équipé de 16 buses et positionné sur le niveau inférieur avec raccord de séchage.

Compatible avec :
GW4260 - GW4090 - GW4290



LB16DSBX

Chariot supérieur à injection pour 16 bouteilles. Il convient pour le lavage de 16 pièces de verreries. Équipé de 16 buses et positionné sur le niveau inférieur avec raccord de séchage.

Compatible avec :
GW4260 - GW4090 - GW4290



LB161

Chariot inférieur à injection pour 16 bouteilles. Équipé de 16 buses et positionné sur le niveau inférieur.

Compatible avec :
GW0260 - GW1260 - GW3060



LB16S

Chariot inférieur à injection pour 16 bouteilles. Équipé de 16 buses et positionné sur le niveau inférieur pour des bouteilles de hauteur max de 245mm.

Compatible avec :
GW0260 - GW1260 - GW3060



LB16S-DS

Chariot inférieur à injection pour 16 bouteilles. Équipé de 16 buses et positionné sur le niveau inférieur pour des bouteilles de hauteur max de 245mm.

Compatible avec :
GW4260 - GW4090 - GW4290



LB32

Chariot à 2 niveaux pour 32 bouteilles d'une hauteur max de 230mm.

Compatible avec :
GW0260 - GW1260 - GW3060



LB32DS

Chariot à 2 niveaux pour 32 bouteilles d'une hauteur max de 230mm avec raccord de séchage.

Compatible avec :
GW4260 - GW4090 - GW4290



LB40

Chariot pour le lavage de 40 butyromètres, positionné sur le niveau supérieur.

Compatible avec :
GW0260 - GW1260 - GW3060



LB40DS

Chariot pour le lavage de 40 butyromètres, positionné sur le niveau inférieur avec raccord de séchage.

Compatible avec :
GW4260 - GW4090 - GW4290



LB8

Chariot pour bouteilles de grandes dimensions qui convient pour le lavage de 8 bouteilles d'une hauteur max de 500mm, positionné sur le niveau inférieur.

Compatible avec :
GW0260 - GW1260 - GW3060



LB8DS

Chariot pour bouteilles de grandes dimensions qui convient pour le lavage de 8 bouteilles d'une hauteur max de 500mm, positionné sur le niveau inférieur avec raccord de séchage.

Compatible avec :
GW4260 - GW4090 - GW4290



LM20

Chariot universel lave-verrerie à col étranglé à 20 positions avec buses. Hauteur max de 490mm, positionné sur le niveau inférieur (demi-chariot).

Compatible avec :
GW0260 - GW1260 - GW3060



LM20BX

Chariot universel lave-verrerie à col étranglé à 20 positions sans buses. Hauteur max de 490mm, positionné sur le niveau inférieur (demi-chariot).

Compatible avec :
GW0260 - GW1260 - GW3060



LM20BXDS

Chariot universel lave-verrerie à col étranglé à 20 positions sans buses. Hauteur max de 490mm, positionné sur le niveau inférieur (demi-chariot) avec raccord de séchage.

Compatible avec :
GW4260 - GW4090 - GW4290



LM20DS

Chariot universel lave-verrerie à col étranglé à 20 positions avec buses. Hauteur max de 490mm, positionné sur le niveau inférieur (demi-chariot) avec raccord de séchage.

Compatible avec :
GW4260 - GW4090 - GW4290



LM22S

Chariot universel lave-verrerie à col étranglé à 22 positions. Hauteur max de 225mm.

Compatible avec :
GW1245



LM24

Chariot universel inférieur à col étranglé à 24 positions. Hauteur max de 490mm pour positionnement sur niveau inférieur D-CS2.


Compatible avec :
GW1245



LM40

Chariot universel inférieur à col étranglé à 40 positions avec buses. Hauteur max de 490mm.


Compatible avec :
GW0260 - GW1260 - GW3060



LM40BX

Chariot universel inférieur à col étranglé à 40 positions sans buses. Hauteur max de 490mm.

Compatible avec :
GW0260 - GW1260 - GW3060



LM40SBX

Chariot inférieur lave-verrerie flexible à col étranglé à 40 positions sans buses. Hauteur max de 225mm.


Compatible avec :
GW4260 - GW4090 - GW4290



LM40DS

Chariot universel inférieur à col étranglé à 40 positions avec buses et raccord de séchage. Hauteur max de 490mm.


Compatible avec :
GW4260 - GW4090 - GW4290



LM40ICS1

Chariot à 2 niveaux avec système de lavage mixte : injection au niveau inférieur et pulvérisation au niveau supérieur. Lavage de la verrerie à col étroit jusqu'à 205mm max.

Compatible avec :
GW0260 - GW1260 - GW3060



LM40ICS1DS

Chariot à 2 niveaux avec système de lavage mixte : injection au niveau inférieur et pulvérisation au niveau supérieur. Lavage de la verrerie à col étroit jusqu'à 205mm max.

Compatible avec :
GW4260 - GW4090 - GW4290

ACCESSOIRES EN OPTION DISPONIBLES SUR LES APPAREILS DE PETITES DIMENSIONS 60 CM ET 90 CM



LM40S

Chariot universel supérieur à col étranglé à 40 positions avec buses. Hauteur max de 225mm pour utilisation sur niveau supérieur.



LM40SDS

Chariot universel supérieur à col étranglé à 40 positions avec buses et raccord de séchage. Hauteur max de 225mm pour utilisation sur niveau supérieur.



LM46

Chariot supérieur lave-verrerie à col étranglé à 46 positions avec buses. Hauteur max de 220mm positionné sur le niveau inférieur.



LM80

Chariot universel lave-verrerie à col étranglé à 2 niveaux de lavage avec buses. Hauteur max de 225mm. Capacité de 68 pièces.



LM80DS

Chariot universel lave-verrerie à col étranglé à 2 niveaux de lavage avec buses et raccord de séchage. Hauteur max de 225mm. Capacité de 68 pièces.



LM80SDS

Chariot universel lave-verrerie à col étranglé avec buses et raccord de séchage. Hauteur max de 225mm. 6 bouchons fournis.



LPM24

Chariot de lavage mixte pour verrerie à col étranglé/pipettes 12+12 positions avec buses. Hauteur max de 490mm.

Compatible avec :
GW0260 - GW1260 - GW3060

Compatible avec :
GW4260 - GW4090 - GW4290

Compatible avec :
GW1245

Compatible avec :
GW0260 - GW1260 - GW3060

Compatible avec :
GW4260 - GW4090 - GW4290

Compatible avec :
GW4260 - GW4090 - GW4290

Compatible avec :
GW1245



LR4

Chariot pour le lavage de 4 réacteurs ou 12 pièces de verrerie à col étroit, positionné sur le niveau inférieur.



LR4DS

Chariot pour le lavage de 4 réacteurs ou 12 pièces de verrerie à col étroit, positionné sur le niveau inférieur avec raccord de séchage.



LT20

Chariot pour bouteilles Fischer à positionner sur le niveau inférieur.



LT20DS

Chariot pour bouteilles Fischer à positionner sur le niveau inférieur avec raccord de séchage.



LPT100

Chariot lave-pipettes à 100 positions. Hauteur max de 450mm, diamètre max de 8,5mm, positionné sur le niveau inférieur.



LPT100DS

Chariot lave-pipettes à 100 positions. Hauteur max de 450mm, diamètre max de 8,5mm, positionné sur le niveau inférieur avec raccord de séchage.



LPV40

Chariot lave-pipettes à 20 positions jusqu'à 550mm + 20 pipettes standards de hauteur max de 490mm, positionné sur le niveau inférieur.

Compatible avec :
GW0260 - GW1260 - GW3060

Compatible avec :
GW4260 - GW4090 - GW4290

Compatible avec :
GW0260 - GW1260 - GW3060

Compatible avec :
GW4260 - GW4090 - GW4290

Compatible avec :
GW0260 - GW1260 - GW3060

Compatible avec :
GW4260 - GW4090 - GW4290

Compatible avec :
GW0260 - GW1260 - GW3060



LPV40DS

Chariot lave-pipettes à 20 positions jusqu'à 550mm + 20 pipettes standards de hauteur max de 490mm, positionné sur le niveau inférieur avec raccord de séchage.



LPM20/20

Chariot de lavage mixte pour verrerie à col étranglé/pipettes 20+20 positions avec buses, positionné sur le niveau inférieur.



LPM2010

Chariot de lavage mixte pour verrerie à col étranglé pipettes / éprouvettes à 20 positions avec buses, hauteur max de 550mm, positionné sur le niveau inférieur.



LPM2010DS

Chariot de lavage mixte pour verrerie à col étranglé pipettes / éprouvettes à 20 positions avec buses, hauteur max de 550mm, positionné sur le niveau inférieur avec raccord de séchage.



LPM2020DS

Chariot de lavage mixte pour verrerie à col étranglé pipettes 20+20 positions avec buses, positionné sur le niveau inférieur avec raccord de séchage.



LB1-20DS

Chariot pour le lavage et le séchage d'une grande bouteille et/ou d'un fût. Diamètre x Hauteur : 300 x 350 mm



LB4B

Chariot pour grandes bouteilles de 4x10 litres. Équipé de 4 buses, positionné sur le niveau inférieur.

Compatible avec :
GW4260 - GW4090 - GW4290

Compatible avec :
GW0260 - GW1260 - GW3060

Compatible avec :
GW0260 - GW1260 - GW3060

Compatible avec :
GW4260 - GW4090 - GW4290

Compatible avec :
GW4260 - GW4090 - GW4290

Compatible avec :
GW4260 - GW4090 - GW4290

Compatible avec :
GW0260 - GW1260 - GW3060



LB4BDS

Chariot pour grandes bouteilles de 4x10 litres. Équipé de 4 buses, positionné sur le niveau inférieur avec raccord de séchage.



LBT4DS

Chariot pour flacons Erlenmeyer de 4x5 litres avec système de séchage. Positionné au niveau inférieur.



LBT5

Chariot pour 5 bouteilles d'un diamètre max de 80mm et d'une hauteur max de 500mm, positionné sur le niveau inférieur.

Compatible avec :
GW4260 - GW4090 - GW4290

Compatible avec :
GW4260 - GW4090 - GW4290

Compatible avec :
GW0260 - GW1260 - GW3060

ACCESSOIRES EN OPTION DISPONIBLES SUR LES APPAREILS DE PETITES/GRANDES DIMENSIONS 60 CM ET 90 CM



LBT5DS

Chariot pour 5 bouteilles d'un diamètre de 80mm et d'une hauteur max de 500mm, positionné sur le niveau inférieur avec raccord de séchage.



KP100

Chariot à injection supérieur pour éprouvettes.



KP100DS

Chariot supérieur à injection pour éprouvette avec raccord de séchage.



KP200

Chariot à 2 niveaux à injection pour éprouvettes.



KP200DS

Chariot à 2 niveaux à injection pour éprouvettes avec raccord de séchage.



KP60

Chariot supérieur à injection pour éprouvettes.

Compatible avec :
GW4260 - GW4090 - GW4290

Compatible avec :
GW0260 - GW1260 - GW3060

Compatible avec :
GW4260 - GW4090 - GW4290

Compatible avec :
GW0260 - GW1260 - GW3060

Compatible avec :
GW4260 - GW4090 - GW4290

Compatible avec :
GW1245



C61

Chariot pour le niveau 1 (inférieur) en acier inox, équipé d'un bras inférieur avec une grille intérieure.



C62B

Chariot pour les niveaux 2 et 3 (supérieur) en acier inox, équipé d'un bras inférieur avec une grille intérieure.



C63

Support universel pour système à injection.




CLB310UNIV

Support de base pour la verrerie avec la possibilité de monter jusqu'à 3 niveaux différents.



CLB315UNIV

Support de base pour la verrerie avec la possibilité de monter jusqu'à 3 niveaux différents.



INSL6010R

Insert de lavage à utiliser comme base pour le lavage par aspersion. Niveau de base desservi par un aspergeur sur le fond de la cuve.

Compatible avec :
GW6290DS

Compatible avec :
GW6290DS

Compatible avec :
GW6290DS

Compatible avec :
GW6010 - GW7010

Compatible avec :
GW7015

Compatible avec :
GW6010ML - GW6010MLX



INSPLAV10

Niveau de lavage unique avec bras d'aspersion en acier inox.



INSPLAV10R

Insert de lavage à utiliser comme base pour le lavage par aspersion. Niveau de base desservi par un aspergeur sur le fond de la cuve.



INSPLAV15

Niveau de lavage unique avec bras en inox.



LCB6010

Chariot de base pour verreries, équipé avec un niveau unique pour recevoir jusqu'à 2 conteneurs.



LCB6010R

Chariot de base pour verreries, équipé avec un niveau unique pour recevoir jusqu'à 2 conteneurs.



LCB7015

Chariot de base pour verreries, équipé avec un niveau unique pour recevoir jusqu'à 2 conteneurs.

Compatible avec :
GW6010 - GW7010

Compatible avec :
GW6010ML - GW6010MLX

Compatible avec :
GW7015

Compatible avec :
GW6010 - GW7010

Compatible avec :
GW6010ML - GW6010MLX

Compatible avec :
GW7015



COBE63

Collecteur pour ballons, adapté au lavage de 3 ballons jusqu'à 3 litres. Équipé de 6 buses, à utiliser avec le chariot LCB6010.



COBE6315

Collecteur pour ballons, adapté au lavage de 6 ballons jusqu'à 3 litres. Équipé de 6 buses, à utiliser avec le chariot LCB7015.



COBE63R

Collecteur pour ballons, adapté au lavage de 3 ballons jusqu'à 3 litres. Équipé de 6 buses, à utiliser avec le chariot LCB6010R.



INS12U4180DV

Insert à injection universel avec 12 positions pour CLB210, CLB310 et CLB510.



INS12U4180DVR

Insert à injection universelle avec 12 positions.



INS1548BX

Insert à injection universel avec 48 positions pour chariot CLB215, CLB315 et CLB515.



INS1596U390

Insert à injection universel avec 96 positions pour chariot CLB215, CLB315 et CLB515. Buses : U390.

Compatible avec :
GW6010 - GW7010

Compatible avec :
GW6010 - GW7010

Compatible avec :
GW6010ML - GW6010MLX


Compatible avec :
GW6010 - GW7010

Compatible avec :
GW6010ML - GW6010MLX

Compatible avec :
GW7015

Compatible avec :
GW7015

ACCESSOIRES EN OPTION DISPONIBLES SUR LES APPAREILS DE GRANDES DIMENSIONS 60 CM, 70 CM ET 90 CM



INS1596U4140

Insert à injection universel avec 96 positions pour chariot CLB215, CLB315 et CLB515.
Buses : U4140.

Compatible avec :
GW7015



INS20U4180DV

Insert à injection universel avec 20 positions pour CLB210, CLB310 et CLB510.
Buses : U4180.


Compatible avec :
GW6010 - GW7010



INS20U4180DVR

Insert à injection universelle avec 20 positions.


Compatible avec :
GW6010ML - GW6010MLX



INS28U4140

Insert à injection universel avec 28 positions pour CLB210, CLB310 et CLB510.
Buses : U4140.


Compatible avec :
GW6010 - GW7010



INS28U4140R

Insert à injection universel avec 28 positions.


Compatible avec :
GW6010ML - GW6010MLX



INS28U6260

Insert à injection universel avec 28 positions pour CLB210, CLB310 et CLB510.
Buses : U6260.


Compatible avec :
GW6010 - GW7010



INS28U6260R

Insert à injection universel avec 28 positions.

Compatible avec :
GW6010ML - GW6010MLX



INS42U4180

Insert à injection universel avec 42 positions pour CLB210, CLB310 et CLB510.
Buses : U4180.

Compatible avec :
GW6010 - GW7010



INS42U4180R

Insert à injection universel avec 42 positions.

Compatible avec :
GW6010ML - GW6010MLX



INS56BX

Insert à injection universel avec 56 positions pour CLB210, CLB310 et CLB510.
Buses : U4180.

Compatible avec :
GW6010 - GW7010



INS56BXR

Insert à injection universel avec 56 positions.


Compatible avec :
GW6010ML - GW6010MLX



INS56U390

Insert à injection universel avec 56 positions pour CLB210, CLB310 et CLB510.
Buses : U390.

Compatible avec :
GW6010 - GW7010



INS56U390R

Insert à injection universel avec 56 positions.

Compatible avec :
GW6010ML - GW6010MLX



INS56U4140

Insert à injection universel avec 56 positions pour CLB210, CLB310 et CLB510.
Buses : U4140.

Compatible avec :
GW6010 - GW7010



INS56U4140R

Insert à injection universel avec 56 positions.

Compatible avec :
GW6010ML - GW6010MLX



INS56U4180

Insert à injection universel avec 56 positions pour CLB210, CLB310 et CLB510.
Buses : U4180.

Compatible avec :
GW6010 - GW7010



INS56U4180R

Insert à injection universel avec 56 positions.

Compatible avec :
GW6010ML - GW6010MLX



INSM28U4140

Insert à injection universel avec 28 positions pour demi-étagère pour CLB210, CLB310 et CLB510.
Buses : U4140.


Compatible avec :
GW6010 - GW7010



INSM28U4140R

Insert à injection universel avec 28 positions.


Compatible avec :
GW6010ML - GW6010MLX



L680

Insert à injection universel avec 76 positions, adapté au chariot C61 et C63.


Compatible avec :
GW6290DS



L680-LP6

Insert à injection universel avec 76 positions, adapté au chariot C61 et C63. Fourni de base avec le support LP6.


Compatible avec :
GW6290DS



L685

Insert à injection universel avec 76 positions, adapté au chariot C61 et C63.

Compatible avec :
GW6290DS



L685-LP6

Insert à injection universel avec 76 positions, adapté au chariot C61 et C63. Fourni de base avec le support LP6.

Compatible avec :
GW6290DS



L690

Insert à injection universel avec 86 positions, adapté au chariot C61 et C63.

Compatible avec :
GW6290DS



INS152LP

Insert à injection universel pour 208 pipettes pour CLB215, CLB515 et CLB315UNIV.

Compatible avec :
GW7015



INS2LP

Insert à injection universel pour 208 pipettes pour CLB210, CLB310 et CLB510.

Compatible avec :
GW6010 - GW7010



INS2LPR

Insert à injection universel pour 208 pipettes.

Compatible avec :
GW6010ML - GW6010MLX




INS56ULB40

Insert à injection universel pour 56 pipettes pour CLB210, CLB310 et CLB510.

Compatible avec :
GW6010 - GW7010

ACCESSOIRES EN OPTION DISPONIBLES SUR LES APPAREILS DE GRANDES DIMENSIONS 60 CM, 70 CM ET 90 CM



INS56ULB40R

Insert à injection universel pour 56 pipettes.


Compatible avec :
GW6010 - GW7010



LP6

Adaptateur de pipettes pour raccord multi-buses. Capacité de 100 pipettes avec une hauteur max de 450mm, diamètre max de 8,5mm.

Compatible avec :
GW6290



INS15LP24BX

Insert à injection universel avec 24 positions et collecteur pour éprouvettes.


Compatible avec :
GW7015



INSLP28U4140

Insert à injection universel avec collecteur de pipettes avec 28 positions, équipé de buses pour CLB210, CLB310 et CLB510.

Compatible avec :
GW6010 - GW7010



INSLP28U4140R

Insert à injection universel avec collecteur de pipettes avec 28 positions, équipé de buses.

Compatible avec :
GW6010ML - GW6010MLX



C636-I

Chariot inférieur à injection avec raccord de séchage pour bouteilles. Il convient pour le lavage de 36 bouteilles à col étroit de 250ml à 1000ml.


Compatible avec :
GW6290



C636-S

Chariot supérieur à injection avec raccord de séchage pour bouteilles. Il convient pour le lavage de 36 bouteilles à col étroit de 250ml à 1000ml.


Compatible avec :
GW6290



C65-I

Chariot inférieur à injection pour grandes bouteilles.

Compatible avec :
GW6290



C65-S

Chariot supérieur à injection pour 9 grandes bouteilles. Hauteur max de 285mm, diamètre max de 175mm.

Compatible avec :
GW6290



COCI42

Insert pour éprouvettes graduées. Capacité de 4 cylindres de 500ml à 2000ml. Équipé de 4 buses avec supports caoutchouc à positionner sur le chariot LCB6010.

Compatible avec :
GW6010 - GW7010



COCI42R

Insert pour éprouvettes graduées. Capacité de 4 cylindres de 500ml à 2000ml. Équipé de 4 buses avec supports caoutchouc.

Compatible avec :
GW6010ML - GW6010MLX



COCI9215

Collecteur pour cylindres gradués. Capacité de 9 cylindres de 500ml à 2000ml.

Compatible avec :
GW7015



INS1515BX

Chariot de lavage modulaire avec 15 injecteurs pour le lavage de la verrerie de différentes tailles, adapté aux chariots CLB215, CLB515 et CLB315UNIV.


Compatible avec :
GW7015



INS1528BX

Chariot de lavage à 28 positions pour le lavage de la verrerie de taille moyenne et petite, adapté aux chariots CLB215, CLB515 et CLB315UNIV.

Compatible avec :
GW7015



INSLB4R

Insert à lavage pour 3 grandes bouteilles de 250mm de diamètre et 500mm de hauteur, ou 4 bouteilles de 230mm de diamètre et 500mm de hauteur de 10 litres.

Compatible avec :
GW6010ML - GW6010MLX



L685CIL

Insert à injection pour 12 cylindres avec buses pour le lavage et le séchage.

Compatible avec :
GW6290DS



L690CIL

Insert à injection pour 36 cylindres d'une hauteur max de 350mm à 770mm, diamètre max de 85mm à positionner sur le 1^{er} niveau.

Compatible avec :
GW6290DS



LM6-5

Chariot pour 5 grandes bouteilles ou grands bidons à injection pour le lavage et le séchage. LxPxH : 600x600x800mm

Compatible avec :
GW6290DS



INSKP200

Insert à injection pour 200 tubes à essai adapté aux chariots CLB210, CLB310 et CLB510.

Compatible avec :
GW6010 - GW7010



INSKP200R

Insert à injection pour 200 tubes à essai.

Compatible avec :
GW6010ML - GW6010MLX



DIS-WD5

Chariot de déchargement en acier inoxydable pour le chargement et le déchargement des chariots. Système de récupération des résidus liquides selon la norme ISO EN 15883.

Compatible avec :
GW0160 - GW1160 - GW3060
GW4060 - GW4090 - GW4190



DIS-WD6010

Chariot de déchargement en inox pour machines à double porte, équipé de 4 roues pivotantes avec frein et d'une poignée pour le transport.

Compatible avec :
GW6010



DIS-WD7010

Chariot de déchargement en inox pour machines à double porte, équipé de 4 roues pivotantes avec frein et d'une poignée pour le transport.

Compatible avec :
GW7010



DIS-WD7015

Chariot de déchargement en inox pour machines à double porte, équipé de 4 roues pivotantes avec frein et d'une poignée pour le transport.

Compatible avec :
GW7015

ACCESSOIRES EN OPTION DISPONIBLES SUR TOUS LES PRODUITS



SB14
Support à ressort avec 14 positions.



SB15
Support à ressort avec 16 positions.



SB25
Support à ressort avec 25 positions.



SB28
Support à ressort avec 28 positions.




SB30
Support à ressort avec 30 positions.



SB50
Support à ressort avec 50 positions.



SB9
Support pour béchers avec 9 positions.



PV105
Panier pour lamelles de microscopes avec 105 positions.



SL18
Panier avec supports pour plaques chromatographiques.



SL6
Support de 6 plaques pour la reconnaissance optique de type de sang.




SL9
Support pour 9 plaques chromatographiques.




PB100
Support pour 32 bouteilles à ouverture large de 100ml.



PB1000
Support pour 16 bouteilles à ouverture large de 1000ml.



PB250
Support pour 24 bouteilles à ouverture large de 250ml.



PB50
Support pour 50 bouteilles à ouverture large de 50ml.



PB500
Support pour 21 bouteilles à ouverture large de 500ml.



PB6000
Support pour 25 bouteilles à ouverture large de 1000ml à 5000ml ou 25 bouteilles de 1000ml à col large.



CP105
Panier pour éprouvettes d'une hauteur max 75mm. Capacité de 160 tubes de test standard.



CP132
Panier pour éprouvettes d'une hauteur max 105mm. Capacité de 160 tubes de test standard.



CP192
Panier pour éprouvettes d'une hauteur max 165mm. Capacité de 160 tubes de test standard.



CP222
Panier pour éprouvettes d'une hauteur max 200mm. Capacité de 160 tubes de test standard.

Compatible avec :
GW6290DS



PD100I
Support inférieur pour petri de 70mm à 120mm. Capacité de 42 pièces.



PD100S
Support supérieur pour petri de 70mm à 120mm. Capacité de 38 pièces.



PD70I
Support inférieur pour petri de 50mm à 70mm. Capacité de 42 pièces.




PD70S
Support supérieur pour petri de 50mm à 70mm. Capacité de 40 pièces.




D-PF1
Fond complet en acier inox pour panier supérieur.



D-PF2
Fond complet en acier inox pour panier inférieur.



PF1
Fond en acier inox pour panier.




PF1/2
Demifond en acier inox pour panier.



PF10
Fond en acier inox pour panier pour CLB310UNIV.



PF10R
Fond en acier inox pour panier pour GW6010ML et GW6010MLX.




PF15
Fond en acier inox pour panier pour CLB315UNIV.



PF2
Fond en acier inox pour panier inférieur.



RC1
Crépine de fixation complète.



RC1/2
Crépine de fixation.

ACCESSOIRES EN OPTION DISPONIBLES SUR TOUS LES PRODUITS




RC1/4
Crépine de fixation.



CSST
Support pour les lunettes de protection.



KITDIV512
Kit diviseur de tige qui évite que les verres n'entrent en contact les uns avec les autres pendant le processus de lavage pour GW7015.



SM91
Support pour masque et visière de protection.



CPS20
Panier avec couvercle.



CSK1/3
Panier à instruments avec poignée. Convient pour contenir divers instruments de taille moyenne. (LxPxH) : 597x570x597mm



CSK2
Panier à instruments avec poignée. Convient pour contenir divers instruments de taille moyenne. (LxPxH) : 450x225x50mm



IC3000
Indicateur de conductivité pour WP3000 qui permet de contrôler l'eau à l'entrée.



PD50
Réservoir auxiliaire de 50L pour alimentation des machines en eau déminéralisée. Matière PE HD. (LxH) : 340x640mm



PDA41
Réservoir auxiliaire de 41L pour alimentation des machines en eau déminéralisée. (LxH) : 390x575mm



PDA75
Réservoir auxiliaire de 75L pour alimentation des machines en eau déminéralisée. (LxH) : 400x800mm



SDA100
Réservoir auxiliaire de 100L pour alimentation des machines en eau déminéralisée. Contrôle électronique de niveau. Matière PE HD. (LxH) : 450x780mm



SDA50
Réservoir auxiliaire de 50L pour alimentation des machines en eau déminéralisée. Contrôle électronique de niveau. Matière PE HD. (LxH) : 340x780mm

PIÈCES DÉTACHÉES

KIT-GW1160Y1
Kit de maintenance préventive 1^{ère} année.

KIT-GW2145Y1
Kit de maintenance préventive 1^{ère} année.

KIT-GW4060Y1
Kit de maintenance préventive 1^{ère} année.

KITPETROL
Kit de pièces de rechange pour la verrerie utilisée pour les industries pétrochimiques.

KITSCB55
Support de col de bouteilles : 5 supports pour col haut et 5 supports pour col bas.

KU40
Kit de rechange avec 40 buses pour support de verrerie de diamètre 3-4-6mm, 80 embouts de diamètre 3-4-6mm et une clé spéciale pour les buses.

KIT-GW1160Y2
Kit de maintenance préventive 2^e année.

KIT-GW2145Y2
Kit de maintenance préventive 2^e année.

KIT-GW4060Y2
Kit de maintenance préventive 2^e année.

KIT-GW1160Y3
Kit de maintenance préventive 3^e année.

KIT-GW2145Y3
Kit de maintenance préventive 3^e année.

KIT-GW4060Y3
Kit de maintenance préventive 3^e année.

CHIMIE



ACIDGLC2
Neutralisant liquide sans phosphate. Bidon de 5 litres.



ACIDGLP2
Neutralisant liquide à base acide. Bidon de 5 litres.



DETERGLASS3
Deterglass. Poudre universelle - Détergent alcalin - 10 Kg.



DETERLQSP2
Détergent liquide alcalin sans phosphate pour eau traitée et pharmacie. Bidon de 5 litres.



DETERLQI2
Détergent liquide alcalin universel avec phosphate. Bidon de 5 litres.



DETERLQC2
Détergent liquide alcalin universel sans phosphate. Bidon de 5 litres.

ACCESSOIRES EN OPTION DISPONIBLES SUR TOUS LES PRODUITS



U12300

Buse inox 12x300mm.



U12390

Buse inox 12x390mm.



U14450

Buse inox 14x450mm.



U26205

Buse inox 26x205mm.



U3110

Buse inox 3x110mm.



U3215

Buse radiale inox 3x215mm.



U390

Buse inox 3x90mm.



U4140

Buse inox 4x140mm.



U4160

Buse inox 4x160mm.



U4180

Buse inox 4x180mm.



U4260

Buse inox 4x260mm.



U490

Buse inox 4x90mm.



U6150

Buse inox 6x150mm.



U6170

Buse inox 6x170mm.



U6220

Buse inox 6x220mm.



U6240

Buse inox 6x240mm.



U6260

Buse inox 6x260mm.



U6300

Buse inox 6x300mm.



U6370

Double buse inox 6x370mm.



U675

Buse inox 6x75mm.



U690

Buse inox 6x90mm.



UB05

Buse plate pour butyromètre en inox 2x3x180mm.



UB12

Buse pour butyromètre en inox 2x3x110mm.



UB4

Buse pour butyromètre en inox 2x3x120mm.



UB6

Buse plate pour butyromètre en inox 2x3x90mm.




UC6

Buse penchée en acier inox.



ULB40

Buse en nylon pour pipettes.



ULB6140

Buse en nylon pour pipettes.